

**WALTER****SRBIJA****ATOM 200 TIG ..... PROFESIONALNI MMA/TIG****INFO FLASH.****100% GARANTOVANA PROFY PRIMENA:**

Maksimalna struja - 180A do 200A u zavisnosti od kvaliteta napojne mreže.

Energičan rad bazičnom i rutilnom elektrodom do termo-zaštite:

Elektroda 3.25mm: Non-stop na 140A.

Elektroda 4.00mm: 7 elektroda na 160A. (10min.)

Elektroda 5.00mm: 4 elektrode na 180A. (6min.)

**Celulozna elektroda** - Nije za profesionalnu upotrebu.

**Aluminijumska, gusana, prohromska** - Uz ograničenja (str. 3.).

Aparat nije namenjen za profesionalno navarivanje kašika.

**VAŽNO:**

**Preporuka za primenu i ocena:** ☺ - pozitivna. X - negativna.

Bravarija i limovi sa debljinom zidova do 10mm. - ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Zavarivanje plugova, tanjirača i osovina - ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Zavarivanje delova radnih mašina - ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Zavarivanje kotlarskih cevi. - ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Zavarivanje plugova i kašika - ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Zavarivanje tankih limova (0.5mm) elektrodom 1.6mm. - ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Zavarivanje Aluminijumskom elektrodom - ☺ ☺ ☺ ☺ X

Zavarivanje Celuloznom elektrodom - ☺ ☺ ☺ ☺ X

Zavarivanje gusanom elektrodom - ☺ ☺ ☺ ☺ X

Zavarivanje pri lošem mrežnom naponu - ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Reparacija brodova - ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

Brodogradilišta - ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

TIG zavarivanje dekorativne stolarije - ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

TIG zavarivanje kotlarskih cevi - ☺ ☺ ☺ X X

TIG zavarivanje u prehrabbenoj industriji - ☺ ☺ ☺ ☺ X

Umetničke radionice - ☺ ☺ ☺ ☺ ☺

<b>ATOM200TIG</b>	<b>Unit</b>	<b>MMA/TIG</b>
Uzalni napon	1f	230Vac+/-15%
Uzalna snaga	kW	6
Osigurač 220/230	T/A	25
Elektroda	O	1 do 5 mm
Struja zavarivanja TIG	A	10-200A
Struja zavarivanja MMA	A	10-180A
Napon luka	V	11-28V
Napon praznog hoda: MMA	V	90V
Kablovi za zavarivanje	m	25mm/2x3m
Panelni kontakti	mm	10/25
Intermitenca na 40°C	%	200/180A/40%
10 minuta ciklus		160/160A/60%
2 sata test TIG/MMA		140/140A/100%
Dimenzije	mm	120x165x270
Klasa meh. zaštite		IP23
Masa	kg	6.0

- **O.C.V.** - Napon praznog hoda je oko 90V. Struja pri ovom naponu je oko 10A i omogućava paljenje luka kroz istopljeni omotač ukoliko je on delimično provodan. Omotači bazičnih i celuloznih elektroda su slabo provodni tako da se do metalnog dela elektrode mora doći kresanjem. Rutilna elektroda se samo prisloni uz materijal.
- **Strujno-naponska karakteristika** aparata je definisana tako da pri svim naponima do O.C.V. aparat obezbeđuje dovoljnu struju koja sprečava kidanje i gašenje luka pri transferu kapljica i naglim povećanjima dužine i napona luka. Rezultat je izuzetno stabilan luk pri svim pozicijama.
- **Modularni dizajn.** Svi sklopovi na kojima su mogući kvarovi se mogu lako zameniti. Ovakav dizajn skraćuje vreme servisa na oko 10 minuta i približava održavanje korisniku. Ukoliko su rezervni podsklopovi na raspolaganju, verovatnoća da se u toku posla ostane bez ispravne mašine postaje zanemarljivo mala.

#### POSEBNI USLOVI EKSPLOATACIJE:

Moguć rad sa mrežnim produžnim kablovima 3x2.5mm, do 50m. Moguće proizvodjanje zavarivačkih kablova do 15m. Kvalitetan rad na lošoj mreži. Rad na mreži od 180Vac do 265Vac je u granicama nominalnog. Pri naponima nižim od 180V moguć je rad rutilnim elektrodama do 2.5mm. **Aparat neće biti oštećen** pri bilo kom niskom naponu u mreži.

#### UZ APARAT SE ISPORUČUJE:

**Kabl za masu 3m/25mm<sup>2</sup> sa klještim 200A.**  
**Kabl za elektrodu 3m/25mm<sup>2</sup> sa držaćem 200A.**

Odgovarajući TIG gorionik je 180A-240A komplet sa slavinicom za Argon na rukohvatu. Elektrode su crvene ili zlatne od 1mm do 3.2mm. Najčešće se koristi crvena 2.4mm.

#### KARAKTERISTIKE I OSTALE VAŽNE INFORMACIJE – **WALTER ATOM 200TIG**:

- **TIG DC postupak.** Ima LIFT TIG opciju. Gorionik se priključuje na "-" pol. Argon ide direktno iz boce i manometra. Pušta se slavinom na glavi gorionika. Start luka je kresanjem. Moguće oštećenje vrha elektrode prilikom startovanja. Boca, manometar i gorionik nisu u kompletu. Koristiti Ar4.8 ili Ar5.0.
- **HOT START** funkcija sprečava lepljenje elektrode pri startu. Lepljenje nastaje zbog odskakanja elektrode pri prvom dodiru a prilikom ponovnog kontakta sa malim metalnim kupatilom. Udarna struja je oko 270A i ima funkciju brzog uspostavljanja snažnog luka koji onemogući hlađenje i očvršćavanje tako nastale veze između elektrode i materijala. HOT START posle toga ima za cilj dodatno zagrevanje elektrode pri startu i brže dovođenje u konstantni radni režim. Kod ovog modela, struja pri startu je oko 150% podešene radne struje i traje 0.2 sec. Sve ove veličine su fabrički podešene i nije ih moguće menjati.
- **ANTI STICK** funkcija isključuje aparat pri kratkom spoju, odnosno ako je elektroda ipak zalepljena. Metalna vezu se tada ohladi i lako se slomi. Aparat ponovo startuje sa kašnjenjem da bi se sprečilo neželjeno uspostavljanje luka i zaslepljivanje zbog bljeska prilikom odvajanja.
- **ARC FORCE** je automatsko povećanje radne struje prilikom skraćivanja dužine luka. Olakšava održavanje luka, povećava dubinu provara i poboljšava razlivanje. Struja raste do oko 140% podešene radne struje.

#### UZ APARAT SE NE ISPORUČUJE:

**TIG gorionik, Wolframske elektrode, reducir ventil sa manometrom i boca za Argon.**  
**Plastični kofer, maska, elektrode, četkica...**

## **PRIMENA I OGRANICENJA U PRIMENI:**

**WALTER ATOM 200 MMA/TIG** je namenjen za profesionalno zavarivanje bazičnom i rutilnom elektrodom do 3.25 mm bez ograničenja. I po vrelom danu i kada je loša mreža i vlažna elektroda i kada zavarujete pločevinu 10mm i lim 0.5mm, rezultat će biti zadovoljavajući, aparat se neće pregrejati a luk se neće prekidati. Bez gašenja, u tri smene, pod garancijom - 3 godine.

### **GRANIČNA PODRUČJA PRIMENE APARATA:**

- **Zavarivanje rutilnim i bazičnim elektrodama 3.25, 4 i 5mm.** Maksimalna struja zavarivanja elektrodom 3.25mm je 140A. Pri ovoj struji aparat se neće pregrejati bez obzira na uslove i način primene. Pri zavarivanju elektrodama 4mm ili 5mm, maksimalne struje su 180A do 200A i može doći do reagovanja termičke zaštite posle vremena definisanog tabelom. Zaštita obara struju na polovinu tako da se rad može nastaviti tanjom elektrodom. Pri normalnom (60%) zavarivanju elektrodom 4mm, strujom 160A, aparat se neće pregrejati.
- **Pri niskom naponu mreže** - Moguće je opadanje maksimalne struje koju aparat isporučuje ali neće doći do oštećenja mašine.
- **Rad na agregatu - važno:** Kvar može nastati u slučaju rada nekvalitetnim agregatom kod kojih izlazni naponi mogu dostići 300Vac. Ukoliko je agregat slab (preporuka 6kVA i jači), može doći do preopterećenja aggregata i pada napona na njegovom izlazu. Aparat u tom slučaju neće moći da isporuči maksimalnu deklarisanu struju ali neće biti oštećen.
- **Navarivanje maksimalnom strujom.** Prilikom intenzivnog navarivanja elektrodom 3.25mm ili zavarivanja elektrodom 4 i 5mm može se koristiti maksimalna struja mašine. Rad će biti ograničen termičkom zaštitom posle otprilike 4 minuta besprekidnog gorenja luka u zavisnosti od spoljne temperature. Ukoliko imate u planu celodnevni rad u ovom režimu bolje je opredeliti se za neki od jačih modela.
- **Zavarivanje cevi bazičnom i celuloznom elektrodom** - Model ATOM 200 TIG nije opremljen kolima za nezavisno podešavanje HOT START i ARC FORCE funkcija. Za profesionalno zavarivanje cevi elektrodom do 3.25mm preporučujemo **ATOM 200 CELL**.
- **Aluminijumska elektroda - do 2.5mm.** Zavarivanje Aluminijumskim elektrodama je moguće ali na znatno većim podešenim strujama u odnosu na uobičajene tipove. Elektroda 3.25mm zahteva struje od 190A do 220A da bi razливanje bilo kvalitetno. To znači da ATOM 200 TIG može raditi Aluminijumskim elektrodama do 2.5mm.
- **Zavarivanje Gusanim, Mesinganim i Prohromskim elektrodama** je moguće ali je postupak sam po sebi komplikovan i morate biti dobro uvežbani za ove primene aparata. Sama mašina neće biti ograničavajući faktor pri ovom zavarivanju ali **WALTER** ne garantuje 100% kvalitetan zavar ukoliko niste specijalista za taj posao.
- **Reparacija starih brodova** - Glavna karakteristika ove primene su vertikalni i nadglavni zavari lima koji je prekriven debelim naslagama rđe. Ukoliko Vam potreba nalaže da zavarujete brodski lim sa 5mm debelim slojem rđe, preporučujemo model ATOM 200 CELL. Zavarivanje ovakvog lima je po strujno naponskoj karakteristici bliže zavarivanju celuloznom elektrodom tako da je CELL model bolje rešenje i za njega garantujemo 100%.
- **Brodogradilišta - 100% uspešna primena na poslovima privara elektrodom 3.25mm. i zavara elektrodom 2.5mm.**
- **Zavarivanje TIG postupkom** je omogućeno prebacivanjem prekidača na TIG opciju. Električni luk je veoma stabilan i precizan čak i na strujama ispod 5A. Moguće je zavarivati limove od 0.5mm do 10mm. Ipak, startovanje luka je kresanjem, gašenje je naglo, bez lagano opadajuće silazne struje tako da uređaj nije namenjen profesionalnom zavarivanju cevi i sudova pod pritiskom. Pri ovakovom prekidanju dolazi do pojave kratera na mestu završetka zavara. Dubina rupice može biti i do 3mm. Pri zavarivanju cevi i sudova pod pritiskom kao i kod asembliranja opreme za proizvodnju hrane ovakve poroznosti su zakonskim normativima strogo zabranjene.

**GALERIJA.  
INDUSTRija:**



**100% KVALITETAN ZAVAR BAZICNOM ELEKTRODOM DO 3.25MM.**

---

**GALERIJA.  
POLJOPRIVREDA I RADNE MASINE:**



---

**PLUGOVI, KABIKE, TANJIRACE, OSOVINE, RUDE, STRANICE, LIMOVI ...**

## **GARANCIJA**

### **GARANCIJSKI TERMINI I USLOVI:**

**GARANCIJSKA IZJAVA** je dokument koji se odnosi na aparate za zavarivanje prodate sa ovim garantnim listom

#### **IZJAVA DAVAOCA GARANCIJE:**

Zavarivanje D.O.O. se obavezuje da će obezbediti servis uređaja u skladu sa zakonom u toku i van garantnog roka.

Proizvodi Zavarivanja d.o.o. imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta. Davalac garancije se obavezuje da će besplatno otkloniti kvarove i nedostatke u ovlašćenom servisu, zbog kojih proizvod ne funkcioniše ispravno.

#### **PRAVA KUPCA PROIZVODA:**

Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku osigurava otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim, odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda.

Ukoliko kvar na porizvodu ne bude otklonjen u zakonskom roku od prijave kvara, garantni rok će se produžiti za vreme čekanja. Ukoliko se popravka ne izvrši u roku od 45 dana od prijave kvara, davalac garancije će na zahtev kupca proizvod zameniti novim proizvodom ili vratiti novac.

#### **USLOVI GARANCIJE:**

Garantni rok počinje danom prodaje aparata koji se unosi u garantni list, overava pečatom prodavnice i potpisom prodavca.

Kupac gubi pravo na garanciju, ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu, ukoliko dođe do mehaničkog oštećenja proizvoda pri upotrebi i ako su na proizvodu vršene bilo kakve prepravke od strane neovlašćenih lica.

Garancija se ne priznaje ako je uređaj pretrpeo udar groma, poplavu, ili neku drugu višu silu.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

- Ako se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i pravilnika o upotrebi proizvoda.
- Ako je kupac nestručno i nebrižljivo postupao sa aparatom.
- Ako je proizvod servisirala neovlašćena osoba ili je oštećena kontrolna nalepnica.

U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon isporuke, oštećenja zbog nepravilnog održavanja, korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala, mehanička oštećenja nastala krivicom korisnika, oštećenja zbog ekstremnih varijacija napona električne mreže, udara groma i pratećih pojava, poplave i slične više sile.

**U garanciju ne spadaju TIG gorionik i kablovi za zavarivanje ako se isporučuju uz aparat.**

**GARANTNI ROK 36 MESECI. DATUM POČETKA GARANCIJE:** \_\_\_\_\_

Tip aparata:	
Serijski broj:	
Kupac – čitko:	
Firma/delatnost *:	
Potpis/pečat:	

## **GARANCIJA:**

### **OBAVEZE KORISNIKA:**

**Kupac je u obavezi da se u slučaju neispravnosti aparata telefonski konsultuje sa osobljem servisa o načinu i vremenu slanja ili donošenja uređaja na servisiranje kao i o aktuelnoj adresi servisa.**

**Zavarivanje d.o.o. neće priznati transportne troškove nastale zbog promene adrese servisa ili na drugi način, ukoliko se korisnik nije pravovremeno obavestio o adresi i radnom vremenu servisa.**

Kupac je u obavezi da se bez izuzetka striktno pridržava uslova garancije.

Da se bez izuzetka striktno pridržava eksploracije opreme u skladu sa uputstvima navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.

Da opremu poveri na korišćenje licima obučenim za to i da ih pre prve upotrebe opreme upozna sa tehničkom dokumentacijom i uslovima ove garancije.

Garantni rok počinje danom prodaje aparata koji se unosi u garantni list, overava pečatom prodavnice i potpisom prodavca.

Kupac gubi pravo na garanciju, ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu, ukoliko dođe do mehaničkog oštećenja proizvoda pri upotrebi i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

Garancija se ne priznaje ako je uređaj pretrpeo udar groma, poplavu, ili neku drugu višu silu.

### **VAŽNE NAPOMENE:**

Pre uključivanja aparata pročitajte uputstvo koje je priloženo uz svaki aparat. Pre nego što se obratite za tehničku pomoć nekom od naših ovlašćenih servisa, molimo Vas da proverite da li su obezbeđeni svi potrebni uslovi za normalan rad aprata.

Sve popravke aparata obavljuju se isključivo u ovlašćenom servisu.

Za sva pitanja i tehničke probleme kontaktirati ovlašćeni servis preko e-mail adrese ili telefona datih u garancijskoj izjavi.

Pravo na garanciju se odnosi isključivo na servisiranje u ovlašćenim servisima proizvođača. Usluge održavanja van prostorija Zavarivanja d.o.o. predmet su posebnog ugovora.

KUPAC JE DUŽAN da prilikom preuzimanja robe ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost robe - uređaja koji preuzima, jer naknadne reklamacije po navedenim elementima neće biti prihvачene.

---

**Adrese i telefoni ovlašćenih servisa su dostupni na web adresi:**

**www.zavarivanje.net**

**e-mail: office@zavarivanje.net**